

HOLEX**Vpenjalne glave, SK 50, Vpenjalni Ø D1: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302435 12
GTIN	4062406110536
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

Notranji navoj za ročno vpenjanje.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Tehnični opis

Celotna dolžina L	190 mm
Previsna dolžina A	63 mm
Navoj M	M24
Zunanji Ø D	42 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	12
Vpenjalni Ø D ₁	12 mm
Trn za rezkarje	SK 50
Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	DIN 2080
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

Pribor

Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni \emptyset glave D1 12 mm

309900 12