

HOLEX**Glava za OZ vpenjalne stročnice, SK 50, Vpenjalna širina: 4-32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302477 4-32
GTIN	4062406110598
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

Kroglično uležajena vpenjalna matica.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom v OZ-vpenjalne stročnice po ISO 10897.

Dodatni pribor:

OZ-vpenjalne stročnice art. 309540 – 309560, garnitura art. 309562 (tip 462 E) za vel. 2–25, objemni ključ art. 628400.

Tehnični opis

Zunanji Ø D	72 mm
Primeren objemni ključ art. 628400	68/75
Celotna dolžina L	207 mm
Nadomestna vpenjalna matica art. 309670	4 - 32
Previsna dolžina A	80 mm
Navoj M	M24
Vpenjalni Ø D ₁	4-32 mm
Trn za rezkarje	SK 50
Standard vpenjalnega trna	DIN 2080

Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice