

Garant**Mini glava za ER-vpenjalne stročnice vitka, HSK-A 100 A = 160, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	305723 25
GTIN	4062406110758
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Z izvrtino za čip RFID/Balluff.**
- **Prehod je navrtan (= ER11).**
- **HSK-funkcijske površine obdelane.**

Obseg dobave:

Vključno s finocentrirano hitrozatezno ER-mini matico art. (G2,5 / 25000 min⁻¹).

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, ER-vpenjalne stročnice art. 308881–309430, Vpenjalni ključ ER-mini art. 309740.

Strategija odrezovanja: HSC

Zunanji Ø D: 35 mm

Nadomestna ER-mini vpenjalna matica art. 309650: 25

Tehnični opis

Previsna dolžina A	160 mm
Nadomestna ER-mini vpenjalna matica art. 309650	25
Zunanji Ø D	35 mm
Uporabna dolžina L _N	85 mm
Vpenjalni Ø D ₁	1-16 mm

Trn za rezkarje	HSK-A 100 A = 160
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

Pribor

ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309375 4
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompensacijo Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309430 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308960 7
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	309374 13
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309374 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308960 4
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309373 16
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308960 11
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308959 16
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308946 14
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309411 4,5
	309411 14

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom
Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm

ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm 309373 2

ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja
d 10 mm 309374 10

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4
mm 308946 4

ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm 309373 14

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom
Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm 309409 10

ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm 309373 9

ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom in brizgalnimi šobami
Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm 309375 8

ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno
kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 2,8 mm 309430 2,8

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 13
mm 308959 13

ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom in brizgalnimi šobami
Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm 309375 10

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm 308960 13

ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja
d 4 mm 309374 4

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm 308941 15

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9
mm 308946 9

ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja
d 12 mm 309374 12

ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja
d 11 mm 309374 11

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in
brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm 309413 11

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami
Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm 308962 6

309374 3

ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami
Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm

308962 12

ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnanje
navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm

309447 3

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami
Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm

308962 16

ER-vpenjalna matica z drsnim ležajem za ER 25

309612 25

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami
Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm

308962 4

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5
mm

308959 5

ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja
d 7 mm

309374 7

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm

308941 6

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6
mm

308959 6

ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm

309373 13

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10
mm

308959 10

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in
brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm

309413 6

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10
mm

308946 10

ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm

309373 8

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3
mm

308959 3

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom
Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm

309411 7

ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnanje
navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm

309447 10

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami
Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm

308962 13

ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309375 12
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309413 10
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309411 11
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308960 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308941 12
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308959 8
ET-vpenjalna stročnica za vrtnanje navoja, z aksialno kompensacijo Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309430 8
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308962 3
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308959 4
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308946 6
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309413 9
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309375 6
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309411 12
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309411 9
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308946 3
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	308946 15
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309373 5
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309373 6
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308946 12

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308962 8
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309447 4,5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309413 4,5
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309447 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308941 13
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308962 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308960 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308941 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308960 8
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309409 7
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	309373 15
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309447 9
ET-vpenjalna stročnica za vrtnanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309430 6
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309409 11
ET-vpenjalna stročnica za vrtnanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309430 7
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308959 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308941 8
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308959 12
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308960 3
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309374 9
	309409 12

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom
Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm

ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje
navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm

309447 7

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 15
mm

308959 15

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in
brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm

309413 14

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7
mm

308946 7

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami
Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm

308962 5

ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja
d 16 mm

309374 16

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8
mm

308946 8

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in
brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm

309413 7

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami
Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm

308962 7

ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja
d 6 mm

309374 6

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7
mm

308959 7

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom
Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm

309411 10

ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm

309373 12

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11
mm

308946 11

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom
Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm

309411 16

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom
Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm

309409 9

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm

308960 2

309411 8

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom
Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm

ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309373 7
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309447 4
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308959 11
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308941 11
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309373 10
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308946 13
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309374 14
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309374 8
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308959 14
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308941 16
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	308960 15
ET-vpenjalna stročnica za vrtnje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309430 3,5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309409 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308941 3
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309409 14
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309447 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308941 5
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308962 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308960 16
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308962 11

ER-vpenjalna matica High Speed za ER 25	309610 25
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308960 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308960 12
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2,5 mm	308941 2,5
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308946 16
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309409 16
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308941 14
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308962 14
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309409 4,5
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309447 8
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	308962 15
ET-vpenjalna stročnica za vrtnanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309430 4,5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309413 8
ER-vpenjalna matica za glave za ER-vpenjalne stročnice HiRunER za ER 25	309617 25
ET-vpenjalna stročnica za vrtnanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309430 10
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309375 14
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308941 10
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309447 3,5
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309373 3
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309373 11
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308941 7

ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	309374 15
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308946 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308941 2
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308960 14
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308960 6
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309413 12
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308941 9
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309409 8
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309373 4
ER-vpenjalna matica za ER 25	309580 25
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309411 6