



Kombinirani trn za rezkarje, SK 50 A = 55, Ø trna d1: 16mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302515 16
GTIN	4062406111083
Razred artikla	32A

Opis

Izvedba:

Notranji navoj za ročno vpenjanje.

Uporaba:

Z moznikom – za rezkarje **z vzdolžnim utorom**, npr. DIN 841.

S sojemalnim obročem – za rezkarje s **prečnim utorom**, DIN 1880.

Obseg dobave:

Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in priteznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Specialni ključ art. 309840.

Tehnični opis

Primeren specialni ključ art. 309840	16
Celotna dolžina L	199 mm
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L ₄	27 mm
Dolžina trna za rezkarje L ₃ s sojemalnim obročem	17 mm
Navoj M	M24
Nadomestni sojemalni obroč art. 309870	16
Previsna dolžina A	55 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	16

Vpenjalni $\varnothing D_1$	16 mm
Trn za rezkarje	SK 50 A = 55
Standard	DIN 6358
Standard vpenjalnega trna	DIN 2080
Natančnost krožnega teka	$\leq 6 \mu\text{m}$
Vrsta izdelka	Trn za rezkarje