

**Kombinirani trn za rezkarje, SK 50 A = 55, Ø trna d1: 40mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 302515 40 |
| GTIN | 4062406111120 |
| Razred artikla | 32A |

Opis**Izvedba:**

Notranji navoj za ročno vpenjanje.

Uporaba:

Z moznikom – za rezkarje **z vzdolžnim utorom**, npr. DIN 841.

S sojemalnim obročem – za rezkarje s **prečnim utorom**, DIN 1880.

Obseg dobave:

Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in priteznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Specialni ključ art. 309840.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| Celotna dolžina L | 209 mm |
| Nadomestni sojemalni obroč art. 309870 | 40 |
| Previsna dolžina A | 55 mm |
| Dolžina trna za rezkarje L ₃ s sojemalnim obročem | 27 mm |
| Primeren specialni ključ art. 309840 | 40 |
| Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L ₄ | 41 mm |
| Navoj M | M24 |
| Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 40 |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Vpenjalni $\varnothing D_1$ | 40 mm |
| Trn za rezkarje | SK 50 A = 55 |
| Standard | DIN 6358 |
| Standard vpenjalnega trna | DIN 2080 |
| Natančnost krožnega teka | $\leq 6 \mu\text{m}$ |
| Vrsta izdelka | Trn za rezkarje |