

**Pnevmatski udarni vijačnik ATEX, Tip: 6748EX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	079220 6748EX
GTIN	015451720612
Razred artikla	03R

Opis**Izvedba:**

Zmogljiv, zelo robusten udarni vijačnik s **trpežnim dvojnimi udarnim mehanizmom, uležajenim v oljni kopeli**. Preprosto enoročno upravljanje. Uravnotežen ročaj za preprosto in ergonomično rokovanje, opremljen z obesnim kavljem za namestitev na obešalnik za orodje.

Certifikat ATEX.

Območje vrtilnega momenta: 180 - 760 Nm

Maksimalni Ø vijaka (8.8 – 12.9): M20

Maksimalno število vrtljajev: 8400 min⁻¹

Profil vpenjala za orodje: 4-kotnik

Mere vpenjala za orodja: 1/2 col

Največja poraba stisnjenega zraka: 852 l/min

Tehnični opis

Dolžina	200 mm
Profil vpenjala za orodje	4-kotnik
Priporočena velikost cevi (notranji Ø)	10 mm

Masa	2,4 kg
Oznaka proizvajalca	6748EX
Območje vrtilnega momenta	180 - 760 Nm
Delovni hrup	93 dB(A)
Največja poraba stisnjenega zraka	852 l/min
Maksimalne vibracije v skladu z EN	8,7 m/s ²
Maksimalno število vrtljajev	8400 min ⁻¹
Mere vpenjala za orodja	1/2 col
Maksimalni Ø vijaka (8.8 – 12.9)	M20
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Priključni navoj	NPT
Vrsta izdelka	Vijačniki (akumulatorski)