

Garant
Trn 90°, cilindrični z notranjim hlajenjem kratki, Tip: 29

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	239740 29
GTIN	4062406115760
Razred artikla	23A

Opis
Izvedba:

Povrtala prirejena za NC-stroje z ravnim \emptyset držala za standardno vpenjanje v **hidravlične raztezne glave** ali **vpenjalne glave visoke točnosti** za največjo točnost krožnega teka in procesno varnost

Napotek:

Upoštevajte velikost vpenjanja držala in povrtalne glave. Druga vpenjala art. 210550 – 210582 in art. 212000.

Držalo: DIN 6535 HA s h6

za \emptyset skožnje izvrtine: 32,21 - 50 mm

za \emptyset zaprte izvrtine: 40,21 - 50 mm

Celotna dolžina L: 146 mm

Uporabna dolžina L_1 : 82,5 mm

\emptyset držala D_5 h6: 32 mm

priporočeni zatezni moment: 35 Nm

Tehnični opis

za \emptyset skožnje izvrtine	32,21 - 50 mm
za \emptyset zaprte izvrtine	40,21 - 50 mm
\emptyset držala D_5 h6	32 mm
Uporabna dolžina L_1	82,5 mm
priporočeni zatezni moment	35 Nm
Celotna dolžina L	146 mm
Serijska	TopCut

z notranjim hlajenjem	da
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Vrsta izdelka	Trni za rezkarje za privijačenje