

Garant**LED svetilna enota za Multifix, Dolžina: 780mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	928630 780
GTIN	4062406117528
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Svetilna enota kompletno s svetilko in priključnim kablom za namestitev na stikalo art. 928470 ON/OFF ali 928460 ON/OFF (industrijski vtikač). LED-tehnologija z malo vzdrževanja in dolgo življenjsko dobo. Energetsko učinkovita sijalka je izredno homogena, brez bleščanja in migetanja, ima dobro prepoznavnost barv zaradi uravnoveženih spektralnih deležev ter veliko ostrino kontur in kontrasta. Barvna temperatura/barva svetlobe pribl. 4000 K.

Ta svetilka ima vgrajene svetleče diode. Žarnic v svetilki ni mogoče zamenjati.

LED svetilna enota za pritrditev na letve Multifix. Montaža s stransko nameščenim kotnikom z vpenjalom za T-utore. Ohišje iz jeklene pločevine v srebrni barvi. Osvetlitev je mogoče brezstopenjsko nastavljati in individualno vklopiti ter izklopiti z integriranim stikalom za vklop/izklop.

Primerno za:

Letev Multifix art. 928201 in art. 928206 od vel. 1000, art. 955340 vel. 940.

Tehnični opis

Število stikal za vklop-izklop	1
Globina	60 mm
Poraba moči	18 W
Vgradna višina	82 mm
Serija	Delovna postaja
Serija	Multifix
Svetlobni tok	1260 lm

Globina sijalke	30 mm
Barvna temperatura	4000 K
LED tehnologija	da
Dolžina sijalke (po 2 kosa)	300 mm
Višina	40 mm
Masa	3 kg
Dolžina	780 mm
Vgradna globina	92 mm
Brez bleščanja in migetanja	da
Napajanje	Omrežno napajanje
Stikalo za vklop-izklop	da
Tip vtikača, vhod	Vtični sistem GST
Nazivna napetost	250 V
Vrsta izdelka	Stropna svetilka