

Garant**LED-svetilna enota s stikalom za vklop/izklop, Primerno za tip: 2000****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	928602 2000
GTIN	4062406117498
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Svetilna enota kompletno s svetilko in priključnim kablom za namestitev na stikalo art. 928470 ON/OFF ali 928460 ON/OFF (industrijski vtikač). LED-tehnologija z malo vzdrževanja in dolgo življenjsko dobo. Energetsko učinkovita sijalka je izredno homogena, brez bleščanja in migetanja, ima dobro prepoznavnost barv zaradi uravnoveženih spektralnih deležev ter veliko ostrino kontur in kontrasta. Barvna temperatura/barva svetlobe pribl. 4000 K.

Ta svetilka ima vgrajene svetleče diode. Žarnic v svetilki ni mogoče zamenjati.

LED svetilna enota s srebrnim ohišjem iz jeklene pločevine in podstavka iz PMMA.

Primerno za:

Konzola za nosilno roko art. 928055, 928056, 972086 in 972087.

Lakiranje:

Ohišje srebrno, podobno RAL 9006.

Tehnični opis

Globina sijalke	30 mm
Dolžina	1920 mm
Poraba moči	36 W
Brez bleščanja in migetanja	da
Barvna temperatura	4000 K
Primerno za tip	2000 mm
Serijska	Delovna postaja
Svetlobni tok	2520 lm

Število stikal za vklop-izklop	1
Masa	6 kg
LED tehnologija	da
Globina	120 mm
Dolžina sijalke	1110 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Tip vtikača, vhod	Vtični sistem GST
Nazivna napetost	250 V
Stikalo za vklop-izklop	da
Debelina materiala	1 mm
Vrsta izdelka	Stropna svetilka