

Garant**Stranska LED svetilna enota, Poraba moči: 15W****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 928620 15 |
| GTIN | 4062406117504 |
| Razred artikla | 91P |

Opis**Izvedba:**

Svetilna enota kompletno s svetilko in priključnim kablom za namestitev na stikalo art. 928470 ON/OFF ali 928460 ON/OFF (industrijski vtikač). LED-tehnologija z malo vzdrževanja in dolgo življenjsko dobo. Energetsko učinkovita sijalka je izredno homogena, brez bleščanja in migetanja, ima dobro prepoznavnost barv zaradi uravnoveženih spektralnih deležev ter veliko ostrino kontur in kontrasta. Barvna temperatura/barva svetlobe pribl. 4000 K.

Ta svetilka ima vgrajene svetleče diode. Žarnic v svetilki ni mogoče zamenjati.

LED svetilna enota za stransko pritrnitev na nadgradnji za nosilne stebre. Svetilno enoto je mogoče brezstopenjsko vrteti za 180°, da se doseže optimalna osvetlitev. Vsako enoto je mogoče individualno vklopiti in izklopiti z integriranim stikalom za vklop/izklop.

Primerno za:

Nosilni steber št. 928010, št. 928020, št. 928030 und št. 928075 in št. 928076.

Lakiranje:

Ohišje srebrno, podobno RAL 9006.

Tehnični opis

| | |
|------------------------|-------------|
| Vgradna višina | 120 mm |
| Globina sijalke | 30 mm |
| Globina | 60 mm |
| Dolžina | 455 mm |
| brezstopenjsko vrtljiv | 180 stopinj |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Dolžina sijalke | 300 mm |
| Svetlobni tok | 630 lm |
| Število stikal za vklop-izklop | 1 |
| Serijska | Multifix |
| Poraba moči | 15 W |
| LED tehnologija | da |
| Napajanje | Omrežno napajanje |
| Tip vtikača, vhod | Vtični sistem GST |
| Stikalo za vklop-izklop | da |
| Nazivna napetost | 250 V |
| Vrsta izdelka | Stropna svetilka |