

Waldmann **Svetilka s paličjem PARA.MI, Tip: 8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	928660 8
GTIN	2050002019027
Razred artikla	93L

Opis**Izvedba:**

Kakovostna LED-tehnologija brez vzdrževanja, s 108 svetlečimi diodami. Tipka za upravljanje na glavi svetilke in nastavljiva izklopna avtomatika. Brezstopenjska zatemnitev. Topla bela svetloba z barvno temperaturo pribl. 3000 K.

Ta svetilka ima vgrajene svetleče diode. Vir svetlobe (LED-svetilka) lahko zamenja proizvajalec. Krmilno napravo (omrežni napajalnik in kabel) lahko zamenja končni uporabnik.

Obseg dobave:

Vključno s pritrdilno spono. Območje vpenjanja 0 – 70 mm. Priključni kabel dolžine 3,0 m z mrežnim vtikačem.

Lakiranje:

Srebrno siv

Tehnični opis

Barva svetlobe	topla bela K
Sijalke	LED
Dolžina priključnega kabla	3 m
Višina telesa svetilke	11,5 mm

Napajanje	Omrežno napajanje
Število svetlečih diod	108
Širina telesa svetilke	117 mm
Dolžina telesa svetilke	101 mm
Poraba moči	7 W
Zatemnilna osvetlitev	da
Zamenljiva sijalka	ne
Nazivna napetost	250 V
Barvna temperatura	3000 K
Celotna višina	1070 mm
Stikalo za vklop-izklop	da
Tip vtikača, vhod	C
Vrsta izdelka	Namizna svetilka/ svetilka za delovno mesto