

Garant**LED-svetilka s paličjem, Tip: 14****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	928650 14
GTIN	4062406193478
Razred artikla	9GH

Opis**Izvedba:**

Izredno energijsko učinkovita in sočasno zmogljiva svetilka s paličjem z LED-tehnologijo za malo vzdrževanja s površinsko, homogeno svetlobo brez senc in bleščanja. Tipka na glavi svetilke omogoča do 30-odstotno zatemnitev, spominska funkcija.

Paličje svetilke iz eloksiranega aluminija. Glava svetilke iz ABS. Paličje s 3D-zglobom za glavo.

Akcijski radij 3D-paličja 820 mm.

Barva svetlobe: nevtralnno bela 5.000 K.

Ta svetilka ima vgrajene svetleče diode. Vir svetlobe (LED-svetilka) lahko zamenja proizvajalec.

Krmilno napravo (omrežni napajalnik in kabel) lahko zamenja končni uporabnik.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilno spono (območje vpenjanja 0–70 mm). Priključni kabel dolžine 3,0 m z evrovtikačem.

Tehnični opis

Napajanje	Omrežno napajanje
Poraba moči	16 W
Prevesna dolžina nosilne roke	830 mm
Barva svetlobe	nevtralnno bela K
Širina telesa svetilke	80 mm

Dolžina telesa svetilke	360 mm
Število svetlečih diod	24
Višina telesa svetilke	22,5 mm
Zamenljiva sijalka	ne
Nazivna napetost	250 V
Barvna temperatura	5000 K
Celotna višina	1070 mm
Tip vtikača, vhod	C
Stikalo za vklop-izklop	da
Vrsta izdelka	Namizna svetilka/ svetilka za delovno mesto