

**Garant****Nadgradna omara, Primerno za tip: 1000****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	928700 1000
GTIN	4062406117610
Razred artikla	91P

**Opis****Izvedba:**

Ohišje iz jeklene pločevine z **dvojno hrbtno steno** (zaščita pred prahom). Notranja stran s 4-kotnimi luknjami □ 9×9 mm, v rastru 37 mm. Vrata se odprejo vodoravno naprej. Za pritrditev med dva nosilna stebra art. 928010.

**Uporaba:**

Primerno tudi za namestitev na steni.

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035,  
vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

**Tehnični opis**

Primerno za tip	1000
Uporabna širina	880 mm
Širina	920 mm
Uporabna globina	150 mm
Nosilnost	140 kg
Masa	32 kg
Globina	250 mm
Uporabna višina	410 mm
Višina	481 mm

Debelina materiala	1 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Nadgradna omara

---

## Pribor

Plinska vzmet za velikost 1000	938016 1000
--------------------------------	-------------