

Garant GRIDLINE

**Delovna miza, levi del odprt, desno 4 predali, delovna plošča iz multipleksa-bukev, 20×20G, Dolžina plošče: 1500mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	921014 1500
GTIN	4062406117894
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Delovna miza s stabilno jekleno konstrukcijo s prečko iz 4-kotne cevi. Ohišje predalnega bloka s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Predalno ohišje vedno svetlo sivo RAL 7035, **prašnata barva**. Sprednje stranice predalov v različnih barvah. Nobenih motečih robov po obodu za optimalno čiščenje in izkoristek površine s pregradnim materialom (škafle, vložki iz trde pene, pregradne letve). Namestitev predalov v 25-mm rastru.

Zaklepanje s cilindrično ključavnico s 5 klini in modularnim cilindričnim vložkom, primerno za sistem zaklepanja.

Nazaj pomaknjeno odprto ohišje za ergonomično sedenje.

**Umestitev:**

Prednja višina predala (desno) v mm: 100, 125, 150, 250

**Dodatni pribor:**

Dopolnilni pribor, kot je ročno nastavljanje višine, kolesa, stranska obloga itd., najdete med posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035, sprednje stranice predalov in vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Tehnični opis**

Globina spodnje omare	700 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Višina	950 mm
Uporabna površina predalov v G	20×20
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	625 mm
Masa	139,8 kg
Globina delovne plošče	750 mm
Dolžina delovne plošče	1500 mm
Širina spodnje omare	1300 mm
Število predalov	4
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	800 kg
Uporabna globina predalov	500 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Uporabna širina predalov v G	20
Debelina delovne plošče	50 mm
Serija	Ready-to-go
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	950 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

## Pribor

Predal Predal s prednjo višino 125 mm	927800 125
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 125/1	950320 125/1
Predal Predal s prednjo višino 150 mm	927800 150
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 100/1	950320 100/1
Zarisovanje in žaganje Število orodij 8	954895 8
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 125/6	950320 125/6
Predal Predal s prednjo višino 250 mm	927800 250
Delavniška garnitura Število orodij 22	955071 22
Orodje za zamenjavo cilindričnega vložka Tip 1	950070 1
Garniture klešč Število orodij 5	954295 5
Garniture klešč Število orodij 5	954305 5
Garnitura pil Število orodij 6	952253 6
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 100/3	950320 100/3
Predal Predal s prednjo višino 100 mm	927800 100
Garnitura nasadnih ključev, 1/4- in 1/2-colski Število orodij 39	953833 39
Garnitura nasadnih ključev, 1/4- in 1/2-colski Število orodij 37	953828 37
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 150/5	950320 150/5
Garnitura nedrsečih delovnih podlog za predale5-delna Dimenzije v G 20X20	951885 20X20
Garnitura viličasto obročnih ključev Število orodij 20	952505 20
Garnitura izvijačev Število orodij 10	953521 10
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 125/4	950320 125/4
Podloga za predale Mere v G 20X20	951830 20X20

Vložek iz žlebaste gume za predale Dimenzije v G 20X20	951910 20X20
Garnitura nasadnih ključev, 1/2-colski Število orodij 32	953821 32
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Prosojna podloga iz mehkega PVC Širina 1500 mm	951951 1500
Delavniška garnitura Število orodij 26	955081 26
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 100/2	950320 100/2
Cilindrični vložek z 2 ključema Številka zaklepanja Ho (3-mestna) 003	950050 003
Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvleka Nosilnost predala 75 kg	950180 75
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 125/3	950320 125/3
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 150/4	950320 150/4
Garniture klešč Število orodij 5	954306 5
Delavniška garnitura Število orodij 22	955072 22
Garnitura izvijačev Število orodij 10	953522 10