

Garant GRIDLINE

Delovna miza na kolesih Vario, višina 850 mm, delovna plošča Eluplan, 20×20G, Dolžina plošče v mm/število predalov: 1000/1**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	923507 1000/1
GTIN	4062406118259
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo z odlagalno polico, globina 300 mm. Po 2 kroglično uležajeni kolesi, 2 fiksni in 2 za zavijanje, Ø 125 mm, tiha poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, minimalni tekalni upor, z zaščito. Kolesa za zavijanje z zavoro za kolo in vrtljivi venec. Ohišje predalnega bloka 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. **Enoročna zapora proti izvlečenju** predalov preprečuje odpiranje predala med transportom.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 125

Obseg dobave:

2 × nožni deli s kolesi, ohišje s predalom, odlagalna polica, delovna plošča.

Lakiranje:

Ogrodje, nožni deli in predalno ohišje svetlo sivi RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Tehnični opis

Število predalov	1
------------------	---

Ø trdno nameščenege kolesa	125 mm
ComfortClose	ne
Masa	57,1 kg
Uporabna širina predalov	500 mm
možnost znižanja	ne
Višina	850 mm
Ø kolesa za zavijanje	125 mm
Uporabna širina predalov v G	20
Višina ohišja predalnega bloka	200 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Globina ohišja predalnega bloka	650 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Širina ohišja predalnega bloka	600 mm
maksimalna nosilnost transportne enote	250 kg
Blažilnik udarcev	ne
Globina delovne plošče	750 mm
Serija	vario
Serija	vario
Dolžina delovne plošče	1000 mm
Tekalna površina ne pušča sledi	da
Uporabna površina predalov v G	20×20
Debelina delovne plošče	50 mm
Ročaj	ne
Material delovne plošče	Temni Eluplan
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	125 mm
Material roba	Poliuretan
Uporabna globina predalov	500 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno

Konstruktivska izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	850 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	250 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvelek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20x20G
Vrsta izdelka	Mobilna delovna miza

Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Zadnja stena/odlagalna policaenodelna za dolžino plošče 700 mm	927140 700
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 125 mm	927805 125