

Garant GRIDLINE

**Delovna miza Vario z ohišjem 24G, višina 850 mm, delovna plošča Eluplan, 20×20G, Dolžina plošče: 2000/2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	922587 2000/2
GTIN	4062406214609
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Delovna miza s stabilno jekleno konstrukcijo. Podnožja, širina 50 mm, s prečnimi ojačitvami. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Z 1 parom kotnih ojačitev za otrditev. Ohišje predalnega bloka 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg.

**Umestitev:**

Predal s prednjo višino v mm: 75, 150

**Obseg dobave:**

2 × podnožje, 1 × par kotnih ojačitev, ohišje s predali, delovna plošča.

**Dodatni pribor:**

Dopolnilni pribor, kot je ročno nastavljanje višine, kolesa, stranska obloga itd., najdete med posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

**Lakiranje:**

Ogrodje, podnožja in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, sprednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Napotek:**

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

**Tehnični opis**

Višina ohišja predalnega bloka	300 mm
Masa	126 kg

Uporabna višina ohišja predalnega bloka	225 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Serija	vario
Uporabna širina predalov	500 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	400 kg
Število predalov	2
Uporabna širina predalov v G	20
Širina ohišja predalnega bloka	600 mm
Uporabna površina predalov v G	20×20
Uporabna globina predalov v G	20
Globina delovne plošče	750 mm
Dolžina delovne plošče	2000 mm
Debelina delovne plošče	50 mm
Višina	850 mm
Globina ohišja predalnega bloka	650 mm
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	850 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

---

## Pribor

---

Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927800 75
Predal Predal s prednjo višino 150 mm	927800 150
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Ohišje 24G s predali Višina/število predalov 300/2	927600 300/2
Delovna ploščas temno sivo oblogo iz umetne mase (Eluplan) Dolžina plošče 2000 mm	926241 2000
Nožni del Višina 800 mm	927000 800
Kotna ojačitev Tip 1	927122 1