

bimos

Stol za lažjo stajo – ESD, PU-pena, s kolesi, Tip: ESD**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972700 ESD
GTIN	4016849560564
Razred artikla	96B

Opis**Izvedba:**

Aluminijasto podnožje s 5 ročkami (Ø 600 mm). S **plinsko tlačno vzmetjo** za brezstopenjsko nastavljanje višine. Sedežna površina iz mehke poliuretanske pene z valovitim profilom. **Mehko sedenje in trdna namestitvev**, valoviti profil omogoča kroženje zraka (klimatsko udobje).

Ergonomična opora za hrbet (višina 190 mm) podpira sedenje v pravem položaju. PU-pena, mehka, udobna, pralna.

Uporaba:

Idealna kombinacija za stajo in sedenje. Za stoječa ali sedeča delovna mesta ali kombinacijo obeh.

Delavniški vrtljivi stol brez naslonjala s kolesi za trde površine.

Standard:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

DIN 68877

Tehnični opis

Način nastavljanja višine	Ročica za nastavljanje višine
Ø talnega križa	580 mm

Izvedba nastavljanja višine	(plinska vzmet)
Širina sedeža	340 mm
Barva materiala sedeža	črna
Izvedba koles	Odvisno od obremenitve, mehka kolesa za trde površine
Izvedba podnožja	5-krako podnožje
Višina naslonjala za roke	190 mm
Globina sedeža	300 mm
Standard	DIN 68877; prevodnost po DIN 61340-5-1
Material talnega križa	poliran aluminij
z naslonjalom	da
Izvedba talnega križa	Garnitura koles
Material sedežne površine	PU-pena
Nosilnost stola	120 kg
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Območje nastavljanja višine	450 - 650 mm
Vrsta izdelka	ESD-stol za lažjo stojo

Pribor

ESD-kolesa(1 garnitura = 5 kosov)	963189
-----------------------------------	--------