

Garant GRIDLINE

**Delovna miza Vario 5S, ohišje 24G, višina 950 mm, delovna plošča iz multipleksa-bukev, 20×20G, Dolžina plošče: 1500mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	922874 1500
GTIN	4062406118549
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Nožni deli širine 50 mm s prečno ojačitvijo. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Z 1 parom kotnih ojačitev za otrditev. Ohišje predalnega bloka 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg.

**Umestitev:**

Prednja višina predala v mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

**Obseg dobave:**

1 × nožni del, 1 × par kotnih ojačitev, ohišje predalnega bloka, delovna plošča.

**Dodatni pribor:**

Dopolnilni pribor, npr. ročno nastavljanje višine, kolesa, stransko oblogo itd., najdete pod posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

**Lakiranje:**

Ogrodje, nožni deli in predalno ohišje svetlo sivi RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Konfiguracija ni možna.**

**Napotek:**

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

**Tehnični opis**

Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	800 kg
Uporabna globina predalov	500 mm
Globina ohišja predalnega bloka	650 mm
Širina ohišja predalnega bloka	600 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Debelina delovne plošče	50 mm
Masa	133 kg
Število predalov	6
Dolžina delovne plošče	1500 mm
Višina	950 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Serija	vario
Uporabna globina predalov v G	20
Uporabna širina predalov v G	20
Uporabna površina predalov v G	20×20
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	800 mm
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	950 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

---

## Pribor

---

Predal Predal s prednjo višino 125 mm	927800 125
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Predal Predal s prednjo višino 250 mm	927800 250
Predal Predal s prednjo višino 150 mm	927800 150
Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927800 75
Predal Predal s prednjo višino 100 mm	927800 100
Delovna plošča debeline 50 mm iz multipleksa-bukev Dolžina plošče 1500 mm	926081 1500
Ohišje 24G s predali Višina/število predalov 900/6	927600 900/6
Kotna ojačitev Tip 1	927122 1
Nožni del Višina 900 mm	927000 900