

**HOLEX****Energetska letev iz jeklene pločevine, Za delovne mize z dolžino plošče: 1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	929670 1000
GTIN	4062406118709
Razred artikla	92W

**Opis****Izvedba:**

Z 2 šuko vtičnicama, nemška izvedba, v celoti ožičenima, in eno izvrtino za individualno vgradnjo priključkov za stisnjen zrak. Ni modularno, na voljo le v tej izvedbi.

**Lakiranje:**

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Primerna za vijačno pritrditev na ploščo delovne mize. Ni primerna za namestitev med 2 nosilna stebra.

Opremljanje z dodatnimi moduli ni mogoče. **Ni modulni sistem.**

**Tehnični opis**

Globina	75 mm
Višina nad delovno ploščo	210 mm
Primerno za tip	1000
Nazivna napetost	250 V
Število vtičnic, tip F	2
Stikalo za vklop-izklop	ne
Tip vtikača, vhod	Vtični sistem GST
Vtičnica, tip	F

Vrsta napajanja	AC
Debelina materiala	1 mm
Vrsta izdelka	Energetski modul