

**Mali roto rezkar Z7 – polfini, križno ozobljeni, HM, Tip: AS0613****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	546910 AS0613
GTIN	4045197724205
Razred artikla	52D

**Opis****Izvedba:**

**Roto rezkarji HOLEX** so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.

Mali roto rezkar iz karbidne trdine s držalom Ø 3 mm.

**Uporaba:**

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

**Tehnični opis**

Ø glave	6,3 mm
Kratica ozobja	Z7
Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Vrsta ozobja	križno ozobljeni
Oblika	AS0613
Opis oblike	Valj s čelnim ozobljenjem
Celotna dolžina	45 mm
Ø držala	3 mm
Dolžina glave	12,7 mm
Serija	Ozobje Z7
Rezalni material	HM

Vrsta izdelka

Roto rezkar

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
Uni	primerno		