

Garant GRIDLINE

**Kotni modul s temno sivo delovno ploščo Eluplan, Dolžina delovne plošče: 1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	920103 1000
GTIN	4062406119591
Razred artikla	91P

**Opis****Izvedba:**

Kotno delovno mesto za delovno postajo. Preprosta izvedba z naležnimi kotniki iz jeklene pločevine in višinsko nastavljivo oporno nogo, nosilnost **150 kg**. Možnost ročnega nastavljanja višine.

**Primerno za:**

Delovna postaja mLevel.

**Lakiranje:**

**Nožni del** antracitna RAL 7016 (konfiguracija ni možna), **stranice in zadnje stene** svetlo sive RAL 7035, **prašnata barva**.

**Tehnični opis**

Brezstopenjsko nastavljanje višine	ne
Masa	32 kg
Serija	Delovna postaja
Širina	1000 mm

Obloga delovne plošče	Eluplan (umetna masa), (obloga iz linoleja)
Iztekajoče na globino plošče	800 mm
Material delovne plošče	ST-leseno jedro s prevleko iz umetne mase Eluplan
Princip nastavljanja višine	kompletna postavitev
Površina delovne plošče	Antistatična prevleka, visoko odporna proti obrabi, srednje trda, ni obstojna na svetlobi
Globina delovne plošče	1000 mm
Debelina obloge	2 mm
Globina	800 mm
Dolžina delovne plošče	1000 mm
Območje nastavljanja višine (zgornji rob delovne plošče) od – do	700 - 1000 mm
Barva površine delovne plošče	temno siva
Panel za upravljanje s prikazovalnikom in spominsko funkcijo	ne
Debelina delovne plošče	40 mm
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Nastavljanje višine delovnega mesta	700-1000 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	150 kg
Izvedba nastavljanja višine	mehansko
Debelina plošče	40 mm
Izravnavna višine	25 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Kotno delovno mesto