

Garant GRIDLINE

**Kotni modul z delovno ploščo Eterlux, svetla, Dolžina delovne plošče:
1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	920104 1000
GTIN	4062406119607
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Kotno delovno mesto za delovno postajo. Preprosta izvedba z naležnimi kotniki iz jeklene pločevine in višinsko nastavljivo oporno nogo, nosilnost **150 kg**. Možnost ročnega nastavljanja višine.

Primerno za:

Delovna postaja mLevel.

Lakiranje:

Nožni del antracitna RAL 7016 (konfiguracija ni možna), **stranice in zadnje stene** svetlo sive RAL 7035, **prašnata barva**.

Tehnični opis

Globina delovne plošče	1000 mm
Material delovne plošče	ST-leseno jedro s prevleko Eterlux
Dolžina delovne plošče	1000 mm
Barva površine delovne plošče	svetlo siva

Masa	32 kg
Debelina obloge	2,7 mm
Iztekažoče na globino plošče	800 mm
Širina	1000 mm
Panel za upravljanje s prikazovalnikom in spominsko funkcijo	ne
Območje nastavljanja višine (zgornji rob delovne plošče) od – do	700 - 1000 mm
Debelina delovne plošče	40 mm
Princip nastavljanja višine	kompletna postavitvev
Brezstopenjsko nastavljanje višine	ne
Serijska	Delovna postaja
Globina	800 mm
Površina delovne plošče	Prevleka zelo odporna proti praskam in vročini
Obloga delovne plošče	Eterlux (melamin/fenolna smola)
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Nastavljanje višine delovnega mesta	700-1000 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	150 kg
Izvedba nastavljanja višine	mehansko
Debelina plošče	40 mm
Izravnavna višine	25 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Kotno delovno mesto