



## Akumulatorska sabljasta žaga, Tip: M12CHZ2



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078219 M12CHZ2
GTIN	4002395006632
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

**Kompaktna akumulatorska sabljasta žaga** za delo na težko dostopnih mestih.

- **Elektronika za brezstopenjsko regulacijo števila hodov in zaščito pred preobremenitvijo.**
- **Sistem FIXTEC za hitro zamenjavo listov brez uporabe orodja.**

Z zmogljivim motorjem **POWERSTATE™** brez ščetk.

#### Obseg dobave:

Vklj. s transportnim kovčkom / torbico, 2 akumulatorjema, hitrim polnilnikom in žaginim listom.

#### Napotek:

Liste za sabljasto žago najdete od art. 588600.

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073808; 073809; 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

### Tehnični opis

Posebnosti	FIXTEC, LED
Napetost akumulatorja	12 V
Maksimalne vibracije v skladu z EN	6,5 m/s <sup>2</sup>
Kapaciteta akumulatorja	2 Ah
Število hodov	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Dolžina hoda	16 mm

Oznaka proizvajalca	M12CHZ-202X
Masa	1,5 kg
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 12 V
Pakiranje	Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Število vključenih akumulatorjev	2
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta izdelka	Žaga

## Pribor

Polnilnik akumulatorjev Tip M1218C	073840 M1218C
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218FC	073840 M1218FC
Garnitura listov za sabljasto žago Oznaka 922EHM	588600 922EHM
Garnitura listov za sabljasto žago Oznaka 1122EF	588600 1122EF
Garnitura listov za sabljasto žago Oznaka 922EF	588600 922EF
Garnitura listov za sabljasto žago Oznaka 1122BF	588600 1122BF
Garnitura listov za sabljasto žago Oznaka 922BF	588600 922BF
Garnitura listov za sabljasto žago Oznaka 1155CHM	588600 1155CHM
Li-ionski sistem M4B2/M12B2 Tip akumulatorja MB12	073814 MB12