



Premi brusilnik, Tip: 722317



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077261 722317
GTIN	4014586879437
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

- Izjemno priročni premi brusilnik.
- Miren tek zaradi večkrat uležajenega vretena.
- Zmogljiv motor z visoko močjo.
- Zaradi regulacije vrtljajev izjemno primeren za obdelavo plemenitega jekla, kot tudi za brušenje in poliranje.
- Primeren za brusne čepe in rezkarje karbidne trdine.

Zmogljiv priročen premi brusilnik s **kratkim vratom vretena**. Primerno tudi za polstacionarno uporabo.

Obseg dobave:

Vključno z vpenjalno stročnico \varnothing 6 mm, 2 vpenjalnima ključema SW13 in SW17.

Napotek:

Premi brusilniki so primerni za uporabo rezkalnih čepov do \varnothing 12 mm.

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	GSZ8-280PE
Dolžina kabla	4 m
Maksimalne vibracije v skladu z EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Masa	1,4 kg
Poraba moči	750 W

Elektronska izbira vrtljajev	da
Območje števila vrtljajev	8500 - 28000 min ⁻¹
Maksimalni Ø vpenjalne stročnice	6 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Premi brusilniki

Pribor

Vpenjalne stročnice za preme brusilnike Ø vpenjalne stročnice 6 mm

077268 6