



Klešče papiga Cobra® QuickSet, atramentirane s hitro regulacijo zeva, Celotna dolžina: 300mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 705850 300 |
| GTIN | 4003773078524 |
| Razred artikla | 73F |

Opis

Izvedba:

Skoznji členek (= dvojno vodilo) in omejitev zeva za zaščito pred poškodbami zaradi prekomernega stiskanja. Oblikovane, nazobčane prijemalne čeljusti, členek se samodejno učvrsti. Klešče črno atramentirane, glava polirana.

Ročaja s prevleko iz umetne mase.

Dodatna hitra regulacija zeva glede na obdelovanec tudi brez proženja gumba. S **fino regulacijo zeva** s pomočjo vzmetenega gumba.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu.

Dodatni pribor:

Varovalne čeljusti art. 705805 vel. 180–300.

Tehnični opis

| | |
|--|---------------------------|
| celotna dolžina | 300 mm |
| Število zobcev za fino regulacijo zeva | 25 |
| Območje vpenjanja za cevi do | 2.3/4 col |
| Vpenjalna širina za 6-kotnik | 60 mm |
| Ročaj | s prevleko iz umetne mase |
| Oznaka proizvajalca | Cobra QuickSet |

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Površina | črno atramentirane, glava polirana |
| Standard | DIN ISO 8976 |
| Material | Kromvanadijevo jeklo |
| brez iskrenja | ne |
| Hitra nastavitev | da |
| Samodejno vpenjanje | da |
| Varovanje vpenjanja | da |
| Vrsta izdelka | Cevne klešče in klešče papiga |