

**Grip klešče PLUS, z nastavljivo spodnjo čeljustjo, Celotna dolžina: 275mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	708901 275
GTIN	3662424019852
Razred artikla	73R

Opis**Izvedba:**

Preprosta in varna uporaba. Neutrudljivo in hitro odpiranje s **sprostitvenim stikalom** na spodnjem ročaju. Velika vpenjalna širino in globina, petkratna hitra nastavitev in dodatna fina nastavitev. Spodnja čeljust globoko zakrivljena za vpenjanje U in kotnih profilov, cevi itd. Nazobljene prijemalne čeljusti in posebej čvrsto telo klešč iz vzmetnega jekla. Klešče so v celoti nikljane.

Uporaba:

Za zanesljivo prijemanje profilov, ploščatih materialov in cevi. Vpenjalna sila nastavljiva do 10.000 N.

Material:

Prijemalni čeljusti iz visokolegirane kromvanadijmolibdenovega jekla, utopno kovane.

Tehnični opis

Dolžina čeljusti	80 mm
Vpenjalna širina za pravokotni material	70 mm
Vpenjalna širina za okrogli material	135 mm
celotna dolžina	275 mm
Vrsta izdelka	Grip klešče