

Garant**Brusna kapica (CER), Zrnatost 150, Ø, dolžina in oblika brusne kapice: 1317A****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	553038 1317A
GTIN	4062406122768
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Visoka agresivnost in hitro odstranjevanje z **optimizirano vezanostjo zrn.**

Keramična brusna zrna (CER), idealna za obdelavo nerjavnih jekel in nikljevih zlitin. Velika zmogljivost odstranjevanja in hladno brušenje.

Uporaba:

Brezšivno oblikovano brusno kapico nataknete na gumijasti nosilec, ki se pri vrtečem stroju zaradi centrifugalne sile raztegne in zanesljivo drži brusno kapico. **Brusno kapico lahko hitro in enostavno zamenjate** (pri odstranitvi ali namestitvi jo obrnete v smeri zarez).

Napotek:

Združljivi le s sistemi nosilcev brusnih kapic art. 553100, ki jih je treba obrusiti.

Tehnični opis

Oblika	A
Ø brusne kapice	13 mm
Dolžina brusne kapice	17 mm
Priporočeno število vrtljajev	16000 min ⁻¹

Zrnatost	150
Značilnost blagovnega imena	Zrnatost 150
Vrsta izdelka	Brusna kapica

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		
suho	primerno		