

Garant

Brusna kapica (specialni korund), Zrnatost 320, Ø, dolžina in oblika brusne kapice: 1015G

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	553056 1015G
GTIN	4062406123260
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Visoka agresivnost in hitro odstranjevanje z **optimizirano vezanostjo zrn.**

Specialni korund (A) z vrhnjim vezivom za univerzalno uporabo pri izdelavi orodja in kalupov.

Uporaba:

Brezšivno oblikovano brusno kapico nataknete na gumijasti nosilec, ki se pri vrtečem stroju zaradi centrifugalne sile raztegne in zanesljivo drži brusno kapico. **Brusno kapico lahko hitro in enostavno zamenjate** (pri odstranitvi ali namestitvi jo obrnete v smeri zarez).

Napotek:

Združljivi le s sistemi nosilcev brusnih kapic art. 553100, ki jih je treba obrusiti.

Tehnični opis

Priporočeno število vrtljajev	20000 min ⁻¹
Dolžina brusne kapice	15 mm
Oblika	G
Ø brusne kapice	10 mm

Brusno sredstvo	Brusna zrna iz korunda (A)
Kratica za brusno sredstvo	A
Zrnatost	320
Značilnost blagovnega imena	Zrnatost 320
Vrsta izdelka	Brusna kapica

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
Les	pogojno primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		