

**Garant**

**Brusna kapica (specialni korund), Zrnatost 150, Ø, dolžina in oblika brusne kapice: 1626G**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	553053 1626G
GTIN	4062406123208
Razred artikla	51E

**Opis****Izvedba:**

Visoka agresivnost in hitro odstranjevanje z **optimizirano vezanostjo zrn.**

**Specialni korund (A)** z vrhnjim vezivom za univerzalno uporabo pri izdelavi orodja in kalupov.

**Uporaba:**

Brezšivno oblikovano brusno kapico nataknete na gumijasti nosilec, ki se pri vrtečem stroju zaradi centrifugalne sile raztegne in zanesljivo drži brusno kapico. **Brusno kapico lahko hitro in enostavno zamenjate** (pri odstranitvi ali namestitvi jo obrnete v smeri zarez).

**Napotek:**

Združljivi le s sistemi nosilcev brusnih kapic art. 553100, ki jih je treba obrusiti.

**Tehnični opis**

Dolžina brusne kapice	26 mm
Priporočeno število vrtljajev	12000 min <sup>-1</sup>
Oblika	G
Ø brusne kapice	16 mm

Brusno sredstvo	Brusna zrna iz korunda (A)
Kratica za brusno sredstvo	A
Zrnatost	150
Značilnost blagovnega imena	Zrnatost 150
Vrsta izdelka	Brusna kapica

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
Les	pogojno primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		