

Garant

Brusna kapica (specialni korund), Zrnatost 320, Ø, dolžina in oblika brusne kapice: 1626A

**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 553056 1626A |
| GTIN | 4062406123550 |
| Razred artikla | 51E |

Opis**Izvedba:**

Visoka agresivnost in hitro odstranjevanje z **optimizirano vezanostjo zrn.**

Specialni korund (A) z vrhnjim vezivom za univerzalno uporabo pri izdelavi orodja in kalupov.

Uporaba:

Brezšivno oblikovano brusno kapico nataknete na gumijasti nosilec, ki se pri vrtečem stroju zaradi centrifugalne sile raztegne in zanesljivo drži brusno kapico. **Brusno kapico lahko hitro in enostavno zamenjate** (pri odstranitvi ali namestitvi jo obrnete v smeri zarez).

Napotek:

Združljivi le s sistemi nosilcev brusnih kapic art. 553100, ki jih je treba obrusiti.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Priporočeno število vrtljajev | 12000 min ⁻¹ |
| Oblika | A |
| Dolžina brusne kapice | 26 mm |
| Ø brusne kapice | 16 mm |

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Brusno sredstvo | Brusna zrna iz korunda (A) |
| Kratica za brusno sredstvo | A |
| Zrnatost | 320 |
| Značilnost blagovnega imena | Zrnatost 320 |
| Vrsta izdelka | Brusna kapica |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | pogojno primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 60 HRC | pogojno primerno | | |
| INOX | primerno | | |
| Ti | pogojno primerno | | |
| GG(G) | primerno | | |
| CuZn | primerno | | |
| Umetna masa, GFK | pogojno primerno | | |
| Les | pogojno primerno | | |
| Uni | primerno | | |
| suho | primerno | | |