

3M**Disk za grobo čiščenje z držalom (SiC), XT-ZS, Ø plošče: 75mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	555930 75
GTIN	4054596605817
Razred artikla	53M

Opis

Izvedba:

Plošče za grobo čiščenje s sintetično najlonsko kopreno, enakomerno prepredeno z brusnimi zrni. Odprta struktura, se ne zamaže.

Stabilnost robov, ekstremno visoka zmogljivost odstranjevanja in življenjska doba. Idealno za odstranjevanje škaje.

Uporaba:

Radialna uporaba na gibkih gredeh in premih brusilnikih. Za odstranjevanje rje, lakov, čiščenje varov in odstranjevanje površinske umazanije.

Tehnični opis

Debelina plošče	15 mm
Ø plošče	75 mm
Priporočeno število vrtljajev	8000 min ⁻¹
Debelina	15 mm
Ø držala	6 mm

Brusno sredstvo	Silicijev karbid (SiC)
Kratica za brusno sredstvo	SiC
Stopnja trdote	zelo trda
Stopnja preciznosti	zelo groba
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	XT-ZS
Vrsta izdelka	groba brusna koprena za čiščenje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		

Pribor

Vpenjalni trn Število vpetih plošč 1	556380 1
Vpenjalni trn Število vpetih plošč 1-2	556380 1-2