

Garant
Fino nastavljiva glava Ø 86–402 mm, Povezava: HW63


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	237571 HW63
GTIN	4062406123970
Razred artikla	29W

Opis

Uporaba:

Za držalo za obračalne ploščice s primerno ISO-obračalno ploščico tipa CC..09T3..

z notranjim hlajenjem: da

Zunanji Ø D₁: 80 mm

Uporabna dolžina L₁: 89,5 mm

Tehnični opis

Zunanji Ø D ₁	80 mm
Uporabna dolžina L ₁	89,5 mm
Povezava	HW63
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

