

SWISS TOOLS

**Držalo za zunanje struženje levo, HSK-T, Ø držala / velikost ploščice:
63/12HPmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320011 63/12HP
GTIN	2050002004672
Razred artikla	36D

Opis**Napotek:**

Primerno **visokotlačno šobo** art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele za art. 320610–320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	70 mm
Ø držala	63 mm
Minimalni Ø predvrtanja D ₁ min	80 mm
Osni zamik konic f	45 mm
Nadomestni del	S01
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 1204..
Trn za rezkarje	HSK-T
Vrsta uporabe	levi
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-3

z notranjim hlajenjem	da
Vrsta držala	Votli konus
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje