

HELICOIL® Plus
made by BOLLHOFF**Vgradno vreteno, Vrsta navoja/velikost navoja: M10X1****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 082808 M10X1 |
| GTIN | 4250361211126 |
| Razred artikla | 04D |

Opis**Izvedba:**

Orodje za privijanje navojnih vložkov HeliCoil®plus.

Zelo čvrsti, neprekinjeni navojni vložki HeliCoil®plus iz **plemenitega jekla, z veliko odpornostjo proti obrabi, majhnim trenjem v navoju**, v ozkih tolerancah, **z visoko kakovostjo površine ter odpornostjo proti koroziji in visokim temperaturam**. Prilagodljiva oblika omogoča enakomerno porazdelitev obremenitve in napetosti, s čemer dobimo **trajne** vijakne zveze najvišje kakovosti, **za vse obratovalne obremenitve** (statične, dinamične) z **idealnim prenosom sile**. Nezahtevna, hitra montaža. Nastane natančen, obojestransko uporaben notranji navoj.

Uporaba:

Za ekonomično **popravilo poškodovanih ali obrabljenih navojev** in kot konstrukcijski element za **ojačitev navojev**, pri uporabi materialov z manjšo strižno trdnostjo (npr. Al, Al-Mg zlitine).

Napotek:

- **Primerne merilne trne za preverjanje navojev glejte od art. 486000 naprej.**
- **Samorezni navojni vložki in druge velikosti ter UNC-/UNF-navojni vložki so dobavljivi po ponudbi.**

Tehnični opis

| | |
|---------------|----------------------------|
| Korak navoja | 1 |
| Vrsta navoja | M10×1 |
| Vrsta izdelka | Pribor za popravilo navoja |