

SWISS TOOLS

**Držalo za zunanje struženje desno, HSK-T, Ø držala / velikost ploščice:
63/11HPmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320040 63/11HP
GTIN	2050002004702
Razred artikla	36D

Opis**Napotek:**

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

Primerno **visokotlačno šobo** art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele za art. 320610–320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Minimalni Ø predvrtanja D ₁ min	80 mm
Ø držala	63 mm
Previsna dolžina A	70 mm
Nadomestni del	S05
Osni zamik konic f	45 mm
Trn za rezkarje	HSK-T
Vrsta uporabe	desno
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-3

z notranjim hlajenjem	da
Vrsta držala	Votli konus
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje