

SWISS TOOLS

Držalo za zunanje struženje levo, PSC, Ø držala / velikost ploščice: 63/16HPmm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	320351 63/16HP
GTIN	2050002003392
Razred artikla	36D

Opis

Napotek:

Primerno **visokotlačno šobo** art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele za art. 320610–320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1604..
Minimalni Ø predvrtanja D ₁ min	80 mm
Osni zamik konic f	45 mm
Previsna dolžina A	65 mm
Nadomestni del	S07
Ø držala	63 mm
Trn za rezkarje	PSC
Vrsta uporabe	levi
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1

z notranjim hlajenjem

da

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje