



Magnetno merilno stojalo z dvojno fino nastavitvijo, Tip: 290



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	441174 290
GTIN	7290005394607
Razred artikla	46G

Opis

Izvedba:

Mehansko 3D-merilno stojalo z zglobi in s centralnim zatezanjem. Vsi trije zglobi se vpnejo z enim vrtljivim zvezdastim gumbom. Brezstopenjsko regulirana vpenjalna sila z veliko trdnostjo. Krogelni zglobi omogočajo hitro in enostavno pozicioniranje. Magnetna noga s prizmatičnim podnožjem in stikalom.

Univerzalno držalo za merilno uro za vpenjalna držala \varnothing 8 mm, \varnothing 6 mm, \varnothing 3/8 cole in merilne naprave s prizmo. **Možnost zelo natančnega nastavljanja z dvojno fino nastavitvijo** na držalu merilne ure in magnetni nogi.

Tehnični opis

Dolžina zgloba L ₂	113 mm
Dolžina zgloba L ₁	133 mm
Višina magnetne noge	55 mm
Prevesna dolžina	317 mm
Širina magnetne noge	50 mm

Vpenjalna sila	800 N
Dolžina magnetne noge	60 mm
Maksimalna obremenitev	8 kg
Priključni navoj spodaj	M8
Vrsta izdelka	Merilni stativi

Pribor

Noga za merilno stojalo Tip 1	442140 1
Vpenjalo za merilno stojalo Tip H	442100 H
Noga za merilno stojalo Tip V	442120 V
Noga za merilno stojalo Tip 1	442120 1
Noga za merilno stojalo Tip K3	442120 K3
Noga za merilno stojalo s fino nastavitvijo Tip 0	442125 0
3D-merilno stojalo z zglobi Tip 290	442110 290
Noga za merilno stojalo Tip 0	442120 0
Noga za merilno stojalo Tip 0	442140 0
Vpenjalo za merilno stojalo Tip K1	442100 K1
Noga za merilno stojalo Tip 1	440868 1
3D-merilno stojalo z zglobi Tip 290	442114 290
Vpenjalo za merilno stojalo Tip K2	442100 K2
Vpenjalo za merilno stojalo Tip CA	442100 CA
Vpenjalo za merilno stojalo Tip QR	442100 QR
Vpenjalo za merilno stojalo Tip 2SM	442104 2SM
Vpenjalo za merilno stojalo Tip 2SM	442100 2SM
Nadomestni vrtljivi ročaj za 3D-merilno stojalo z zglobi Tip 290	442112 290