

Garant GRIDLINE

Ohišje računalnika 16G, Višina: 500mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927335 500
GTIN	4062406124564
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Ohišje 16G s stabilno jekleno konstrukcijo z ventilatorjem in fiksno vgrajeno dvojno letvijo z vtičnicami s stikalom za VKLOP/IZKLOP in zaščitno varovalko. 3-polni priključni kabel (3 m) z industrijskim povezovalnim elementom. Dotok zraka prek ventilatorja v ohišje. Zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Uporaba:

Za optimalno namestitvev PC na delovnem mestu. Ščiti pred umazanijo in poškodbami. Zagotavlja dostop le za pooblaščenec.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, prednja stranica antracitna RAL 7016, **prašnata barva.**

Napotek:

Prvi priklop ter priklop kablov v priključne doze ali vtičnice lahko izvedejo le osebe s strokovnim znanjem iz elektro stroke!

Tehnični opis

Uporabna globina	600 mm
Število ventilatorjev	1

Masa	19,7 kg
z letvijo z vtičnicami	da
Ohišje za spodnjo omaro (zgoraj odprto)	da
Globina	650 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Dolžina priključnega kabla	3 m
Širina	400 mm
Uporabna višina	425 mm
Višina	500 mm
Uporabna širina	350 mm
Število letev z vtičnicami	1
Število stikal za vklop-izklop	1
Stikalo za vklop-izklop	da
Tip vtikača, vhod	Vtični sistem GST
Število vtičnic, tip F	2
Nazivna napetost	250 V
Debelina materiala	1 mm
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Cilindrična ključavnica	modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omare za računalnik

Pribor

Ročaj za GridLine Tip KO12	914226 KO12
----------------------------	-------------