

Garant**List tračne žage za kovino 34 × 4100, Zob na colo: 2/3H****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	173848 2/3H
GTIN	4062406124915
Razred artikla	11S

Opis**Izvedba:**

Visokozmogljiv bimetalni list tračne žage GARANT z odpornimi **rezilnimi robovi M42** in posebno fleksibilnim nosilnim trakom s povečano obremenljivostjo hrbtišča.

Uporaba:

Variabilno ozobljenje 0° – zelo malo nihanja, za veliko območje prečnih prereзов (za cevi in profile, polni material do največ 70 mm).

Variabilno ozobljenje 10° – univerzalno za velike prečne prereze (za polni material od 50 mm).

Normalno ozobljenje 0° – za majhne do srednje prečne prereze do dolžine reza največ 70 mm.

Normalno ozobljenje 10° – za večje prečne prereze od dolžine reza 50 mm naprej.

Napotek:

Vtekanje novega traku: glejte GARANT priročnik odrezovanja art. 110010 in stran z informacijami.

Tehnični opis

Širina	34 mm
Debelina	1,1 mm

Dolžina	4100 mm
Cepilni kot	10 stopinj
Ozobljenje	combi
Rezalni material	HSS Co 8
Vrsta izdelka	List tračne žage za kovino