

Garant**List tračne žage za kovino 27 × 3660, Zob na colo: 4/6H****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 173737 4/6H |
| GTIN | 4062406125226 |
| Razred artikla | 11S |

Opis**Izvedba:**

Visokozmogljiv bimetalni list tračne žage GARANT z odpornimi **rezilnimi robovi M42** in posebno fleksibilnim nosilnim trakom s povečano obremenljivostjo hrbtišča.

Uporaba:

Variabilno ozobljenje 0° – zelo malo nihanja, za veliko območje prečnih prereзов (za cevi in profile, polni material do največ 70 mm).

Variabilno ozobljenje 10° – **univerzalno** za velike prečne prereze (za polni material od 50 mm).

Normalno ozobljenje 0° – za majhne do srednje prečne prereze do dolžine reza največ 70 mm.

Normalno ozobljenje 10° – za večje prečne prereze od dolžine reza 50 mm naprej.

Napotek:

Vtekanje novega traku: glejte GARANT priročnik odrezovanja art. 110010 in stran z informacijami.

Tehnični opis

| | |
|----------|---------|
| Debelina | 0,9 mm |
| Dolžina | 3660 mm |

| | |
|------------------|----------------------------|
| Širina | 27 mm |
| Ozobljenje | combi |
| Cepilni kot | 10 stopinj |
| Rezalni material | HSS Co 8 |
| Vrsta izdelka | List tračne žage za kovino |