

Garant**Ročaj za stožčasto grezilo s 3 vpenjalnimi ploskvami, Ø držala: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	150408 10
GTIN	4062406124885
Razred artikla	11M

Opis**Izvedba:**

Za namestitev preciznega stožčastega grezila GARANT z neenakomerno delitvijo in **3 vpenjalnimi ploskvami** na držalu. Ročaj je primeren za uporabo različnih velikosti grezil s premerom enakim premeru držala.

Ergonomičen in močan ročaj je izdelan iz posebej žilavega polipropilena, odpornega na udarce. Zaradi posebne strukture površine nudi **dober oprijem tudi z mokrimi in naoljenimi rokami**. Dolžina ročaja: 120 mm

Tehnični opis

Dolžina ročaja	120 mm
Ø držala D _s	10 mm
Vrsta izdelka	Stopenjska in stožčasta grezila