

**Diamantne pločevine, Zrnatost: D126µm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	529110 D126
GTIN	4007220955925
Razred artikla	53B

Opis**Izvedba:**

Gibka diamantna pločevina, **obojestransko** obložena z diamantnim brusnimi zrni. Višina z oblogo 0,7 mm.

Uporaba:

Izredno primerna za brušenje konkavnih in konveksnih površin.

Napotek:

Diamantne pile lahko očistite v petroleju s kovinsko ščetko (npr. art. 576000).

Tehnični opis

Zrnatost	D126
Stopnja preciznosti	polfina
Mere	30×170 mm
Brusno sredstvo	Diamant
Kratica za brusno sredstvo	D
Širina	30 mm
Višina	0,7 mm
Dolžina	170 mm
Vrsta izdelka	Diamantne pile

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
Karbidna trdina	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Kamen	pogojno primerno		