

Garant

Vložek za pehanje profila, notranji 6-kotnik, colski \varnothing d = 16 mm, TiN, 6-kotnik: 7/32col

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	293086 7/32
GTIN	4062406129408
Razred artikla	29L

Opis**Izvedba:**

S TiN-prevleko.

Uporaba:

Za izdelavo profilov **v enem delovnem koraku.**

Primerno za:

Držalo za pehanje profila art. 293020 – 293079.

Napotek:

- **Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.**
- **Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.**

Tehnični opis

L	9,5 mm
Rezalni material	HSS
Toleranca	+0,13 do +0,16 mm
Profil	6-kotnik

L ₁	40 mm
Ø d	16 mm
Prevleka	TiN
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila