

**Garant**

**Vložek za pehanje profila, notranji 6-kotnik, colski  $\varnothing$  d = 16 mm, TiN, 6-kotnik: 7/64col**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	293086 7/64
GTIN	4062406129378
Razred artikla	29L

**Opis****Izvedba:**

S TiN-prevleko.

**Uporaba:**

Za izdelavo profilov **v enem delovnem koraku.**

**Primerno za:**

Držalo za pehanje profila art. 293020 – 293079.

**Napotek:**

- **Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.**
- **Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.**

**Tehnični opis**

L	4 mm
Rezalni material	HSS
Toleranca	0,06 do 0,09 mm
Profil	6-kotnik

L <sub>1</sub>	40 mm
Ø d	16 mm
Prevleka	TiN
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila