

**Garant**

**Vložek za pehanje profila, notranji 4-kotnik, colski Ø d = 16 mm, TiN, 4-kotnik: 7/32col**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	293096 7/32
GTIN	4062406129651
Razred artikla	29L

**Opis****Izvedba:**

S TiN-prevleko.

**Uporaba:**

Za izdelavo profilov **v enem delovnem koraku.**

**Primerno za:**

Držalo za pehanje profila art. 293020 – 293079.

**Napotek:**

- **Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.**
- **Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.**

**Tehnični opis**

L	10,5 mm
Rezalni material	HSS
Toleranca	+0,13 do +0,16 mm
Profil	4-kotnik

L <sub>1</sub>	40 mm
Ø d	16 mm
Prevleka	TiN
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila