

Garant

Vložek za pehanje profila, notranji 4-kotnik, colski $\varnothing d = 5$ mm, TiN, 4-kotnik: 7/32col

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	293099 7/32
GTIN	4062406129583
Razred artikla	29L

Opis**Izvedba:**

S TiN-prevleko.

Uporaba:

Za izdelavo profilov **v enem delovnem koraku.**

Primerno za:

Držalo za pehanje profila art. 293020 – 293079.

Napotek:

- **Posebne velikosti in posebni profili po ponudbi.**
- **Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.**

Tehnični opis

L	7 mm
Rezalni material	HSS
Toleranca	+0,13 do +0,16 mm
Profil	4-kotnik

L ₁	10 mm
Ø d	5 mm
Prevleka	TiN
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila