

HOLEX**LED-akumulatorska palična svetilka, Tip: 260****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	081538 260
GTIN	4045197727329
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

Robustna, vitka akumulatorska LED palična žepna svetilka z gumirano površino, držalnim magnetom in dodatno svetlečo diodo na glavi svetilke. **3 različne nastavitve osvetlitve** (naglavna LED svetilka, svetla, zatemnjena). Možnost ponovnega polnjenja prek mikro USB-vmesnika. Izjemno primerna za pregledovanje na utesnjenih mestih.

Funkcija:

IP42: Obstajata zaščita pred poševno padajočo vodo (kapljajoča voda), do 15° glede na običajni položaj delovanja, in zaščita pred vdorom tujkov z $\varnothing > 1$ mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Obseg dobave:

Vključno s kablom za polnjenje in omrežnim napajalnikom.

Tehnični opis

Svetlobni tok, stopnja 2	60 lm
Svetlobni tok	300 lm
Napetost akumulatorja	3,7 V

Čas obratovanja	3 h
Masa	94 g
Cona ATEX	brez
Vrsta IP-zaščite	IP 42
Število vključenih akumulatorjev	1
Celotna dolžina	260 mm
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta izdelka	Žepna svetilka