

HOLEX**Par rokavic ESD neprevlečeni, Velikost rokavic: 10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094221 10
GTIN	4062406129989
Razred artikla	02H

Opis**Izvedba:**

Rokavica s posebej finim oprijemom za **zaščito pred elektrostatično razelektrivijo (ESD)**. Dobra gibljivost prstov zaradi prožnega nosilnega materiala. Posebej primerna za montažo elektronskih komponent in tiskanih vezij ter kablov in ožičenj. Brez prevleke za visoko stopnjo zračnosti in najboljši občutek otipa.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku. Delovne rokavice, ki varujejo pred elektrostatično razelektrivijo, ne izolirajo rok pred električno napetostjo. Zato niso primerne za delo na vodih pod napetostjo ali za zaščito pred udarom toka, ampak le za zaščito proizvodov.

Tehnični opis

Velikost rokavic	10
Vrsta rokavic	Delovne rokavice za elektrिकarje

Kategorija zaščite	Kategorija II
Lastnosti rokavic	Primerne za zaslone na dotik
Tehnologija pletenja	13G
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Uporaba	za večkratno uporabo
EN 388	013XX
Nosilni material	Poliester, karbon
Različica prevleke	Brez prevleke
Področje uporabe	Natančnost
Barva	svetlo siva
Vrsta izdelka	ESD-delovne rokavice