

WEKEM®**Tlačni razpršilniki, Tip: 1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083519 1
GTIN	4260205365540
Razred artikla	08G

Opis**Izvedba:**

Kakovostna posoda iz umetne mase. Priročen ročaj s tlačilko. Nastavljiva **pršilna šoba**, za nastavitvev od pršilne megle do curka.

S proti topilom odpornim tesnilom iz vitona.

Uporaba:

Odporno proti kislinam, npr. fosforjeva kislina, žveplova kislina, očetna kislina, silicijeva kislina, oksalna kislina. Primerno za metanol, baze in ketone, npr. natrijev hidroksid, amoniak, kalcijev hidroksid.

Napotek:

Ni primerno za silikonski razmaščevalec ali sredstvo za čiščenje zavor. Uporaba namesto art. 083517 vel. 1. Artikli so bili testirani izključno na izdelkih WEKEM. Ni garancije za združljivost z izdelki drugih proizvajalcev.

Tehnični opis

Material tesnila	EPDM
Material pršilne glave	PA
Material pršilne šobe	Umetna masa

Prostornina	1 l
Maksimalni obratovalni tlak	3 bar
Vrsta izdelka	Ročni pršilnik