



Raglja s finim ozobljenjem, dvosmerna, 1/4 col, Tip: 1/4



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	632365 1/4
GTIN	3662424092138
Razred artikla	63V

Opis

Izvedba:

Izbrani materiali in posebni postopki kovanja zagotavljajo optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo.

Z inovativnim krmiljenjem pretvornika, nameščenim neposredno na ročaju, delovni kot 4,5°.

Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, polirana izvedba.

Primerno za :

Ročno upravljani vstavki.

Pogonski 4-kotnik: 1/4 col

Število zob: 80

Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	1/4 col
celotna dolžina	120 mm
Število zob	80
Delovni kot	4,5 stopinj
Površina	kromirani
Vrsta izdelka	Raglja

